


裝配好的單沿環形系統（外部）

使用 GMT 代理之 HepcoMotion 外單環滑道時，建議應將兩個同心軸承呈 120° 分離放置，以提供基準面參考。其他軸承應該為偏心率。需要環定位調節的位置，可全部使用偏心軸承。環或軸承均可為移動元件。GMT 代理之 HepcoMotion PRT2 偏心軸承具有雙偏心設計，帶有足夠的間隙可讓環形部件脫離，無需拆卸。可將一個或多個潤滑裝置安裝在方便的位置，從而通過潤滑增加荷載能力／使用壽命（☞ 58-61）。




環形滑道 參考編號	與以下規格的軸 承配合使用 (D) 	A	鑽孔位置 ^{*2}							I	J	K ^{*1}	L ^{*1}	M		P	Q	R
			B	C	D	E	F	G	H					最大	最小			
REV 156	... J18 ...	137.6	16.7	18.5	1.8	38	17.5	13	13	30.1	2.4	7.4	14	10	2.4	14.75	10	8
REV 223	... J18 ...	204.8	16.7	18.5	1.8	38	17.5	13	13	30.1	2.4	7.4	14	10	2.4	14.75	10	8
RES 184	... J25 ...	159	23.0	24.9	1.9	50	22.5	16	18	40.2	2.4	9.8	19	13	2.2	19	12.25	10
RES 280	... J25 ...	255	23.0	24.9	1.9	50	22.5	16	18	40.2	2.4	9.8	19	13	2.2	19	12.25	10
RES 376	... J25 ...	351	23.0	24.9	1.9	50	22.5	16	18	40.2	2.4	9.8	19	13	2.2	19	12.25	10
REM 505	... J34 ...	468.5	32.4	35	2.5	60	31	22	25	55.6	2.7	13.8	22	14.8	5.2	24	15.5	12.5
REM 655	... J34 ...	618.5	32.4	35	2.5	60	31	22	25	55.6	2.7	13.8	22	14.8	5.2	24	15.5	12.5
REL 874	... J54 ...	820	48.3	52.1	3.9	89.5	45.5	33	38	84.6	3.8	17.8	30	20.4	5.7	38.5	24	19.5

注意：

1. 可為各種規格的軸承提供短螺柱或長螺柱（☞ 38-39）。根據所需的安裝板厚度進行選擇。
2. 給出了理論上的“B”、“C”和“D”精確值。尺寸“B”的定位精度將確定環形的軸。尺寸“C”和“D”的定位精度通常並不是很重要。應擴大軸承螺柱孔，使其達到 F6 公差，以便於滑動裝配。

裝配好的單沿環形系統（外部）

使用 GMT 代理之 HepcoMotion 內單環滑道時，建議應將兩個同心軸承呈 120° 分離放置，以提供基準面參考。其他軸承應該為偏心型。需要環定位調節的位置，可全部使用偏心軸承。環或軸承均可為移動元件。GMT 代理之 HepcoMotion PRT2 偏心軸承具有雙偏心設計，帶有足夠的間隙可讓環形部件脫離，無需進一步拆卸。可將一個或多個潤滑裝置安裝在方便的位置，從而通過潤滑增加荷載能力／使用壽命（☞ 58-61）。



環形滑道 參考編號	與以下規格的軸 承配合使用 (O) 	A	鑽孔位置 *3								I	J	K ^{*1}	L ^{*1}	M		N	P	Q	R
			B	C	D	E	F	G	H	最大					最小					
RIV 161	... J18 ...	148	16.7	18.5	1.8	38	17.5	13	13	30.1	2.4	7.4	14	10	2.4	90	14.75	10	8	
RIV 228	... J18 ...	215.2	16.7	18.5	1.8	38	17.5	13	13	30.1	2.4	7.4	14	10	2.4	90	14.75	10	8	
RIS 182	... J25 ...	165	23.0	24.9	1.9	-	22.5	16	18	40.2	2.4	9.8	19	13	2.2	-	19	12.25	10	
RIS 278	... J25 ...	261	23.0	24.9	1.9	50	22.5	16	18	40.2	2.4	9.8	19	13	2.2	84	19	12.25	10	
RIS 374	... J25 ...	357	23.0	24.9	1.9	50	22.5	16	18	40.2	2.4	9.8	19	13	2.2	84	19	12.25	10	
RIM 482	... J34 ...	461.5	32.4	35	2.5	60	31	22	25	55.6	2.7	13.8	22	14.8	5.2	90	24	15.5	12.5	
RIM 627	... J34 ...	606.5	32.4	35	2.5	60	31	22	25	55.6	2.7	13.8	22	14.8	5.2	90	24	15.5	12.5	
RIL 820	... J54 ...	788	48.3	52.1	3.9	89.5	45.5	33	38	84.6	3.8	17.8	30	20.4	5.7	90	38.5	24	19.5	

- 注意：
1. 可為各種規格的軸承提供短螺柱或長螺柱（☞ 38-39）。根據所需的安裝板厚度進行選擇。
 2. 給出了理論上的“B”、“C”和“D”精確值。尺寸“B”的定位精度將確定環形的軸。尺寸“C”和“D”的定位精度通常並不是很重要。應擴大軸承螺柱孔，使其達到 F6 公差，以便於滑動裝配。
 3. 偏心盲孔固定軸承不能與 RIS 182 環形滑道配合使用，因為它會撞到環。